

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M118X2**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130025 M118X2
GTIN	4062406031893
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren  $\varnothing D_s$ : 56 mm

 Varren nelikulmio  $\square$ : 44 mm

 Alkureiän  $\varnothing$ : 116 mm

**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	56 mm
Varren nelikulmio $\square$	44 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastuava aine	HSS
Alkureiän Ø	116 mm
Lastu-urien määrä	12
Kierteennousu	2 mm
Kierteen Ø	118 mm
Terien lkm Z	12
Kierteen syvyys	177 mm
Standardi	DIN 2184
Kokonaispituus L	180 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M118×2
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi