

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M22X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M22X1,25
GTIN	4062406019655
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Kierteen Ø	22 mm
Alkureiän Ø	20,75 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteen syvyys	55 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M22×1,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi