

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M13X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M13X1,25
GTIN	4062406018955
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	32,5 mm
Alkureiän Ø	11,75 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	13 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	110 mm
varren $\varnothing D_s$	11 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M13x1,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi