

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M24X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M24X0,75
GTIN	4062406019785
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	24 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	60 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	23,25 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M24×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi