

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M2,2X0,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M2,2X0,25
GTIN	4062406018320
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Kierteennousu	0,25 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	5,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Kokonaispituus L	45 mm
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kierteen $\varnothing$	2,2 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän $\varnothing$	1,95 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M2,2 $\times$ 0,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2 $\times$ D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi