

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M2,2X0,45****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M2,2X0,45
GTIN	4062406018344
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	5,5 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	45 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Kierteen Ø	2,2 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,45 mm
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Alkureiän $\varnothing$	1,75 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M2,2 × 0,45
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi