

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M1,4X0,2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M1,4X0,2
GTIN	4062406018184
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Kierteen Ø	1,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen syvyys	3,5 mm
varren $\varnothing D_s$	2,5 mm
Alkureiän $\varnothing$	1,2 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio $\square$	2,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	2
Kierteennousu	0,2 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M1,4 $\times$ 0,2
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2 $\times$ D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi