




## Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: H0820



### Tilaustiedot

Tilausnumero	540750 H0820
GTIN	4045197967350
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

**HOLEX-** jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	64 mm
Muodon kuvaus	Liekki
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Hammastustiheysaste	keskikova
Muoto	H0820
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	8 mm

Pään pituus	19 mm
Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		