



## Ilmastointimittauslaite, Tyyppi: 440



### Tilaustiedot

Tilausnumero	474141 440
GTIN	4029547019289
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Malli:

Monitoiminen mittauslaite testo 440 lämpötilan, kosteuden, ilmanpaineen, ilmavirran, valaisutehon, CO:n ja CO<sub>2</sub>:n mittaukseen.

- **Intuiitiiviset ja selkeärakenteiset mittausvalikot takaavat käyttömukavuuden.**
- **Laaja valikoima ilmanlaatuantureita moniin käyttötarkoituksiin.**
- **Erikoiskahvoissa kaapeli- tai Bluetooth-liitännät. Yleiskäyttöiset kaikille antureille.**
- **Selkeät rinnakkaisnäytöt 3 arvolle.**
- **Sisäinen tallennin jopa 7500 mittauspöytäkirjalle**

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561, koko LR6, USB-kaapelin ja kalibrointitodistuksen.

#### Erikoistarvike:

Mittausanturit nro 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 ja laukku nro 474161.

#### Huomautus:

**Testo 440 dp** paine-eroanturilla **hiukkasia sisältävän ilman virtausten mittaamiseen (ylipaineputkimittaus), muut anturit** (kaapelikäyttöinen tai Bluetooth-tiedonsiirto) ja **sarjat jokaiseen käyttötarkoitukseen** toimitetaan pyynnöstä.

## Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Paino	250 g
Pituus	154 mm
Leveys	65 mm
Korkeus	32 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
IP-suojaluokka	IP 54
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Laitemuisti	7500 mittauspöytäkirjaa
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Ilmastointimittauslaite

## Tarvikkeet

Virtausanturi Tyyppi FR	474152 FR
Lämpötila-anturi Tyyppi NTC	474144 NTC
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
Kosteus- ja lämpötila-anturi kaapelikäyttöinen Tyyppi FT	474146 FT
Lux-anturi Tyyppi LUX	474158 LUX
Kosteus- ja lämpötila-anturi, Bluetooth-yhteys Tyyppi FT	474148 FT
CO2-anturi Tyyppi CO2	474156 CO2
Virtausanturi Tyyppi HD	474152 HD
Laukku Tyyppi K	474161 K