

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M26X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M26X0,5
GTIN	4062406019945
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	26 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	25,5 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kierteen syvyys	65 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M26×0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi