

**Garant****Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli. ERIKOISKAPEA, teräs, Kiekon Ø: 115mm**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 563262 115    |
| GTIN         | 4045197967503 |
| Tuoteluokka  | 51M           |

## Kuvaus

**Malli:**

Uusi, uusinta teknologiaa hyödyntävä **tehomalli** tehostaa selvästi tuottavuutta ja tuo erinomaista työstötuntumaa. **Parannettu leikkuutulos** karheilla, vapaasti hiovilla sivupinnoilla, erittäin pitkä käyttöikä, **parannettu viistoleikkaustoiminto**.

Laikan ohuus mahdollistaa **nopean** katkaisun vähäisellä voimalla **ja säästää paljon aikaa. Siistit katkaisupinnat, purseenmuodostus jää lähes olemattomaksi.**

Erikoistyyppi, **teräs**, erittäin tehokas versio.

**Erittely:****A60S-BF.**

## Tekninen kuvaus

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Porauksen Ø         | 22,23 mm                |
| Muoto               | 41                      |
| Muodon kuvaus       | suora                   |
| Enimmäiskierrosluku | 13300 min <sup>-1</sup> |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Laikan leveys              | 1 mm           |
| Koostumus                  | A60S-BF        |
| Kiekon Ø                   | 115 mm         |
| Paksuudelle                | 3 mm           |
| Hioma-aineen lyhenne       | A              |
| suositeltu hiontakulma     | 90 astetta     |
| optimoitu materiaalille    | Teräs          |
| Käyttökone                 | Kulmahiomakone |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s         |
| Tuotetyyppi                | Katkaisulaikka |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| GG(G)                          | sopii rajoituksin |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |