

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M35X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M35X1,75
GTIN	4062406020705
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	28 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	87,5 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen Ø	35 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	33,25 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M35×1,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi