

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M34X2****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130015 M34X2  |
| GTIN         | 4062406020620 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Kierteen Ø       | 34 mm      |
| Kierteennousu    | 2 mm       |
| Lastuava aine    | HSS E      |
| Kierteen syvyys  | 85 mm      |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |

|  |  |
|--|--|
| Toleranssiluokka                           | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka                           | 7H                                       |
| Toleranssiluokka                           | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 7G                                       |
| Toleranssiluokka                           | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,10                                 |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 22 mm                                    |
| Standardi                                  | DIN 376                                  |
| Terien lkm Z                               | 4  |
| Kokonaispituus L                           | 200 mm                                   |
| Alkureiän Ø                                | 32 mm                                    |
| varren Ø D <sub>s</sub>                    | 28 mm                                    |
| Lastu-urien määrä                          | 4  |
| Kierretyyppi                               | MF                                       |
| Kierteen koko                              | M34×2                                    |
| Pinnoitus                                  | TiN                                      |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                                | DIN 13                                   |
| Etuviiste                                  | C  |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                               | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta                             | Oikea                                    |
| Kierreyökalun tyyppi                       | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |