

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M32X2****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130015 M32X2  |
| GTIN         | 4062406020460 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30 mm

**Tekninen kuvaus**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kierteen Ø      | 32 mm   |
| Terien lkm Z    | 4       |
| Kierteennousu   | 2 mm    |
| Standardi       | DIN 376 |
| Kierteen syvyys | 80 mm   |
| Alkureiän Ø     | 30 mm   |

|  |  |
|--|--|
| Toleranssiluokka                           | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka                           | 7H                                       |
| Toleranssiluokka                           | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 7G                                       |
| Toleranssiluokka                           | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,10                                 |
| Lastuava aine                              | HSS E                                    |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 20 mm                                    |
| Lastu-urien määrä                          | 4  |
| varren $\varnothing D_s$                   | 25 mm                                    |
| Kokonaispituus L                           | 180 mm                                   |
| Kierretyyppi                               | MF                                       |
| Kierteen koko                              | M32x2                                    |
| Pinnoitus                                  | TiN                                      |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                                | DIN 13                                   |
| Etuviiste                                  | C  |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                               | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 2xD pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta                             | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi                      | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirennas  | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |