

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M45X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M45X0,5
GTIN	4062406021306
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	44,5 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kierteen Ø	45 mm
Kierteen syvyys	112,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,5 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	220 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M45×0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi