

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M52X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M52X1,5
GTIN	4062406021672
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	130 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	52 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	50,5 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	40 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	32 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M52×1,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi