

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/2-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.1/2-20
GTIN	4062406038151
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,89 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	38,1 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	20
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän Ø	36,89 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/2-20 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi