

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130031 1-10 |
| GTIN | 4062406037673 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 23 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------|
| Alkureiän Ø | 23 mm |
| Kokonaispituus L | 160 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 76,2 mm |
| Standardi | DIN 376 |
| Kierteenousu | 2,54 mm |
| Kierteen Ø | 25,4 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Varren nelikulmio □ | 16 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| varren Ø D _s | 20 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 10 |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Kierretyyppi | UNS-LH |
| Kierteen koko | 1-10 UNS LH |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |