

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/8-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.1/8-8
GTIN	4062406037819
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 25,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	57,15 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	18 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	8
Kierteen Ø	28,575 mm
Kierteennousu	3,175 mm

varren Ø D _s	22 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	180 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	25,5 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/8-8 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi