

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.3/16-12
GTIN	4062406035617
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28,2 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	18 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	28,2 mm

varren $\varnothing D_s$	22 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen syvyys	60,32 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen \varnothing	30,162 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/16-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi