

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2-16****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 2-16
GTIN	4062406036423
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 49,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	50,8 mm
Alkureiän Ø	49,3 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	250 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	16

varren Ø D _s	40 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,588 mm
Kierteen syvyys	101,6 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi