

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/8-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.1/8-10
GTIN	4062406037802
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 26,25 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	18 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	28,575 mm
Alkureiän Ø	26,25 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Terien lkm Z	4

Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	57,15 mm
varren Ø D _s	22 mm
Kierteennousu	2,54 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.1/8-10 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi