

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 13/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 13/16-16
GTIN	4062406035228
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 20,638 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	20,638 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,588 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	41,3 mm
Lastu-urien määrä	3

Kokonaispituus L	140 mm
Kierrettä/ tuuma	16
varren Ø D _s	18 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Alkureiän Ø	19,1 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	13/16-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi