

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.12-48****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130030 NO.12-48 |
| GTIN         | 4062406034467   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,98 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Terien lkm Z      | 3        |
| Kierteen Ø        | 5,49 mm  |
| Standardi         | DIN 371  |
| Lastuava aine     | HSS E    |
| Lastu-urien määrä | 3        |
| Kierteen syvyys   | 16,47 mm |
| Kierrettä/ tuuma  | 48       |

|  |  |
|--|--|
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 4,9 mm                                   |
| Kokonaispituus L                           | 80 mm                                    |
| varren $\varnothing D_s$                   | 6 mm                                     |
| Kierteennousu                              | 0,529 mm                                 |
| Alkureiän $\varnothing$                    | 4,98 mm                                  |
| Kierretyyppi                               | UNS                                      |
| Kierteen koko                              | 12-48 UNS                                |
| Pinnoitus                                  | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                                | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka                           | 1B                                       |
| Toleranssiluokka                           | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka                           | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka                           | 3B                                       |
| Toleranssiluokka                           | 2B                                       |
| Toleranssiluokka                           | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste                                  | B  |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                               | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 3xD läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta                             | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi                      | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas                                  | ilman                                    |
| Tuotetyyppi                                | Kierretappi                              |