

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/8-40****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 3/8-40
GTIN	4062406034696
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 9 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	40
Varren nelikulmio □	8 mm
Kierteen syvyys	28,59 mm
varren Ø D _s	10 mm
Kierteennousu	0,635 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	100 mm

Alkureiän Ø	9 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	9,525 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3/8-40 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi