

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-24

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130030 1.1/4-24 |
| GTIN | 4062406035631 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,75 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| varren Ø D _s | 25 mm |
| Alkureiän Ø | 30,75 mm |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Kierteennousu | 1,058 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| Kierteen Ø | 31,75 mm |
| Standardi | DIN 376 |

| | |
|--|--|
| Kierrettä/ tuuma | 24 |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 20 mm |
| Kierteen syvyys | 63,5 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierretyyppi | UNS |
| Kierteen koko | 1.1/4-24 UNS |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |