

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-12****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1.7/8-12
GTIN	4062406036331
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 45,6 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,117 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	47,625 mm
Alkureiän Ø	45,6 mm
varren Ø D _s	36 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Kokonaispituus L	250 mm

Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen syvyys	95,25 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.7/8-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi