

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.1/16-20
GTIN	4062406035457
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 26,988 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 25,8 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	20 mm
Alkureiän Ø	25,8 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	20

Kierteen syvyys	54 mm
Kierteen Ø	26,988 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/16-20 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi