

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/8-20

Tilastiedot

Tilausnumero	130030 1.5/8-20
GTIN	4062406036058
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 40,08 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	40,08 mm
Kierteen syvyys	82,55 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen Ø	41,275 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,27 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4

varren $\varnothing D_s$	32 mm
Varren nelikulmio \square	24 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	20
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.5/8-20 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi