

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/2-6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.1/2-6
GTIN	4062406035983
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 6

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 33,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	33,7 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	4,233 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierrettä/ tuuma	6

Kierteen Ø	38,1 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1.1/2-6 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi