

Garant**Varsijyrsin HSS-PM, TiAlN, Ø k10 DC: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191581 25
GTIN	4045197973832
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen jyrsin, korkeita lastuamistehovaatimuksia varten. Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu. **Epäkeskinen takapinnan hionta.** Vaippajyrsintään viimeistelyjyrsintänä **parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi.**

Etu:

Erinomaiset tulokset kuivajyrsinnässä.

Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Varsi	DIN 1835 B, h6
Terän pituus L_c	45 mm
Kavennuksen Ø D_1	24 mm
Kokonaispituus L	121 mm
Nousukulma	50 astetta
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,076 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	65 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
Hammasluku Z	4
varren Ø D_s	25 mm
Terän Ø D_c	25 mm

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS PM
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	138 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	110 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	83 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	18 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	55 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	110 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

