

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 15/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 15/16-12
GTIN	4062406035358
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 23,812 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,8 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	21,8 mm
Kierteen syvyys	47,64 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteennousu	2,117 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	18 mm

Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen Ø	23,812 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	15/16-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi