

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 7/8-20
GTIN	4062406035266
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,15 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	22,23 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Alkureiän Ø	21,15 mm
Kierrettä/ tuuma	20

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	66,69 mm
Kokonaispituus L	140 mm
varren Ø D _s	18 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	7/8-20 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi