

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-8

Tilastiedot

Tilausnumero	130030 1.1/4-8
GTIN	4062406035709
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 28,8 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	3,175 mm
Kierteen Ø	31,75 mm
varren Ø D _s	25 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	28,8 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	63,5 mm
Varren nelikulmio □	20 mm

Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	180 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/4-8 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi