

**Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm), 150×20×32, Tyyppi: SC46****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596200 SC46
GTIN	9003172027968
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

Käyttö:

Alumiinille ja ei-rautametalleille

Erittely:

Piikarbidi vihreä, kovuusaste H.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Huomautus:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikova
Koostumus	Piikarbidi vihreä, kovuusaste H

Rakeisuus	46
Hioma-aineen lyhenne	SiC
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	25 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	20 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	16 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	150 mm
Laikan leveys T	20 mm
Tuotenimen määrite	150×20×32
Reiän Ø H	32 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka