

**Penkkihionakoneen laikka D×T×H (mm), 175×25×32, Tyyppi: SC46****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596310 SC46
GTIN	9003172028019
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihionakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishionakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

Käyttö:

Alumiinille ja ei-rautametalleille

Erittely:

Piikarbidi vihreä, kovuusaste H.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Huomautus:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Tekninen kuvaus

suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Hioma-aine	Piikarbidi SiC

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Koostumus	Piikarbidi vihreä, kovuusaste H
Hienousaste	keskikova
Rakeisuus	46
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	25 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	20 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	16 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	175 mm
Laikan leveys T	25 mm
Tuotenimen määrite	175×25×32
Reiän Ø H	32 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka