

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-16

Tilastiedot

Tilausnumero	130030 1.7/8-16
GTIN	4062406036317
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

 varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 46,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteenousu	1,588 mm
Alkureiän Ø	46,1 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierteen Ø	47,625 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	36 mm

Kierteen syvyys	95,25 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	250 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.7/8-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi