


**Tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm), 300×50×76,2, Tyyppi: A60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	591725 A60
GTIN	9003176644857
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.

- **Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.**
- **Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

Korkeasuorituskykyinen sarja, jossa on sintrattu korundi, **mikä takaa pidemmän käyttöiän, paremman leikkuutehon ja viileämmän leikkuun.** Soveltuu erityisen hyvin runsasseosteisille, karkaistuille teräksille sekä INOX- ja HSS-materiaaleille, kovuus 60 HRC. Seuraava laatutaso tarjoaa superhankaavat CBN-hiontalaikat VIB-STAR CBN.

Muoto 7, molemminpuolinen syvennys.

**Käyttö:**

- **Yleiskäyttöinen heilurihionnassa, huomattavasti vähemmän laikanvaihtoja päivittäiskäytössä.**

- Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
- Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdyttävä hyvästä jäähdytysvoitelusta.

**Erittely:****454A60J10V3.****Huomautus:**

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.

Sopii myös ulkoiseen pyöröhiontaan.

Muoto: 7

Syvennyksen syvyys G 2: 10 mm

## Tekninen kuvaus

Hionta-menetelmä	Tasohionta
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Koostumus	454A60J10V3
Muoto	7
Laikan Ø D	300 mm
Laikan leveys T	50 mm
Tuotenimen määrite	300×50×76,2
Reiän Ø H	76,2 mm
Syvennyksen Ø P	155 mm
Syvennyksen syvyys F 1	10 mm
Syvennyksen syvyys G 2	10 mm
Tuotetyyppi	Tasohiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		

Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin
INOX	soveltuu
Ti	sopii rajoituksin
märkä enintään	soveltuu