

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 2-8
GTIN	4062406036461
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 47,8 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	47,8 mm
Kierteen syvyys	101,6 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	250 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4

Kierteen Ø	50,8 mm
Kierrettä/ tuuma	8
varren Ø D _s	40 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2-8 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi