




Tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm), 300×20×127, Tyyppi: C60



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 591805 C60 |
| GTIN | 9003170368902 |
| Tuoteluokka | 53Y |

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.

- **Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.**
- **Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

Avoinhuokoinen **piikarbidihiomalaikka** takaa alhaisen kaltevuuden. Alumiinin, ei-rautametallien, titaanin, HM-materiaalin ja valuraudan työstämiseen.

Käyttö:

- **Yleiskäyttöinen heilurihionnassa, huomattavasti vähemmän laikanvaihtoja päivittäiskäytössä.**
- **Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

Erittely:**C60J11V18.****Huomautus:**

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.

Hionta-menetelmä: Tasohionta

Hioma-aineen lyhenne: SiC

Muoto: 1

Muoto: 1

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|------------|
| Hionta-menetelmä | Tasohionta |
| Hioma-aine | piikarbidi |
| Hioma-aineen lyhenne | SiC |
| Koostumus | C60J11V18 |
| Muoto | 1 |
| Tuotenimen määrite | 300x20x127 |