

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.1/4-10
GTIN	4062406035693
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 29,5 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	20 mm
Kierteen syvyys	63,5 mm
varren Ø D _s	25 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	29,5 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	10

Kierteen Ø	31,75 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	2,54 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/4-10 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi