

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/2-13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1/2-13
GTIN	4062406037161
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 13

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 10,73 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,953 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	12,7 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	10,73 mm

Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Kierrettä/ tuuma	13
Kierteen syvyys	38,1 mm
varren $\varnothing D_s$	11 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	1/2-13 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi