

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130030 1.7/8-18
GTIN	4062406036300
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 46,35 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	36 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	47,625 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	95,25 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kierteennousu	1,411 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Alkureiän Ø	46,35 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	18
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.7/8-18 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi