

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 3/4-10
GTIN	4062406035204
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,46 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	10
Alkureiän Ø	16,46 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	19,05 mm

Varren nelikulmio □	11 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	57,15 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2,54 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3/4-10 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi