

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/2-12****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1.1/2-12
GTIN	4062406035952
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2,117 mm
Alkureiän Ø	36 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteen Ø	38,1 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	32 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	76,2 mm

Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	200 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1.1/2-12 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi