

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/4-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.3/4-14
GTIN	4062406036201
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 42,85 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	42,85 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kierteen Ø	44,45 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Lastu-urien määrä	4

Kierteen syvyys	88,9 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.3/4-14 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi