

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/8-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 5/8-18
GTIN	4062406035044
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	15,88 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376

Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	47,64 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteennousu	1,411 mm
Alkureiän Ø	14,5 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	5/8-18 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi