

**simatherm**  
**Induktiolämmityslaite****Tilaustiedot**

Tilausnumero	883960
GTIN	2050001705921
Tuoteluokka	86H

**Kuvaus****Malli:**

Patentoitu, **kannettava** induktiolämmitin toimii korkeataajuusalueella ja saavuttaa näin erittäin hyvän tehoasteen. Integroitu aika- ja lämpötilasäätö. Lämpötilan valvonta takaa tasaisen työkappaleen lämmityksen.

**Etu:**

Kannettava, tehokas ja siitä huolimatta erittäin kevyt ja kätevä lämmitinlaite (3,5 kg). Lisäpalkkeja **ei** tarvita, aseta vain työkappale paikoilleen.

**Käyttö:**

Nopea ja kohdennettu rullalaakereiden, hammaspyörien, holkkien yms. lämmitys. Säästävään ja turvalliseen akselien, tappien yms. asennukseen.

**Toimituksen sisältö:**

Lämmityslaite, lämpötilasondi, suojakäsineet ja kantolaukku.

**Tekninen kuvaus**

Työkappaleen sisä-Ø alk.	20 mm
Teho	1,5 kW
Työkappaleen enimmäispaino	10 kg
Lämpötilan säätöalue	20 - 180 °C
Työkappaleen ulko-Ø enint.	160 mm
Jännite	230 V

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Induktiolämmitin