

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.15/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.15/16-16
GTIN	4062406036379
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 49,212 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 47,7 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	32 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,588 mm
Kierteen Ø	49,212 mm
Kierrettä/ tuuma	16

Kierteen syvyys	98,4 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Alkureiän Ø	47,7 mm
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.15/16-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi