

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.5/16-20
GTIN	4062406035723
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,15 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,27 mm
Kierteen Ø	33,338 mm
Kokonaispituus L	200 mm
varren Ø D _s	28 mm
Kierrettä/ tuuma	20

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	22 mm
Kierteen syvyys	66,69 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	32,15 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.5/16-20 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi